

[All Products](#) / [Optics](#) / [Fiber Optics](#)

Polarization Maintaining Fiber Optic Patchcords



- FC/PC 커넥터, FC/APC 커넥터, 이중 종단 커넥터
- 460 - 1625nm 파장 대역에 맞는 패치 코드
- 편광 소광비: 최대 25dB
- 표준 길이인 1m/2m 제품 보유

공통 스펙

General

Slow Axis Alignment:

Aligned to Connector Key

Physical & Mechanical Properties

Jacket Material:

Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing

Key Width:

2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):

0 to 70

Storage Temperature (°C):

-45 to 85

제품자료

제품정보

Wavelength Range (nm)	Mode Field Diameter (nm)	NA	Connector	Length (m)	재고번호	가격(부가세 별도)	구입하기
1440 - 1625	10.1 ± 0.4µm @ 1550nm	0.125	FC/PC	1	#25-953	KRW 246,500 수량 5+ KRW 221,900	3~5일내 배송
1440 - 1625	10.1 ± 0.4µm @ 1550nm	0.125	FC/PC	2	#25-954	KRW 301,600 수량 5+ KRW 271,200	3~5일내 배송
1270 - 1625	9.3 ± 0.5µm @ 1300nm	0.12	FC/PC	1	#25-955	KRW 261,000 수량 5+ KRW 234,900	3~5일내 배송
1270 - 1625	9.3 ± 0.5µm @ 1300nm	0.12	FC/PC	2	#25-956	KRW 294,400 수량 5+ KRW 265,400	3~5일내 배송
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/PC	1	#25-957	KRW 261,000 수량 5+ KRW 234,900	3~5일내 배송
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/PC	2	#25-958	KRW 317,600 수량 5+ KRW 285,700	3~5일내 배송
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/PC	1	#25-959	KRW 285,700 수량 5+ KRW 256,700	3~5일내 배송
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/PC	2	#25-960	KRW 317,600 수량 5+ KRW 285,700	3~5일내 배송
770 - 1100	5.3 ± 1.0µm @ 850nm	0.12	FC/PC	1	#25-961	KRW 242,200 수량 5+ KRW 217,500	3~5일내 배송
770 - 1100	5.3 ± 1.0µm @ 850nm	0.12	FC/PC	2	#25-962	KRW 281,300 수량 5+ KRW 253,800	3~5일내 배송
620 - 850	4.5 ± 0.5µm @ 630nm	0.12	FC/PC	1	#25-963	KRW 269,700 수량 5+ KRW 242,200	3~5일내 배송
620 - 850	4.5 ± 0.5µm @ 630nm	0.12	FC/PC	2	#25-964	KRW 340,800 수량 5+ KRW 307,400	3~5일내 배송

460 - 700	3.3 ± 0.5µm @ 515nm	0.12	FC/PC	1	#25-965	KRW 337,900 수량 5+ KRW 304,500	3~5일내 배송
460 - 700	3.3 ± 0.5µm @ 515nm	0.12	FC/PC	2	#25-966	KRW 393,000 수량 5+ KRW 353,800	3~5일내 배송
1440 - 1625	10.1 ± 0.4µm @ 1550nm	0.125	FC/APC	1	#25-967	KRW 277,000 수량 5+ KRW 249,400	3~5일내 배송
1440 - 1625	10.1 ± 0.4µm @ 1550nm	0.125	FC/APC	2	#25-968	KRW 301,600 수량 5+ KRW 271,200	3~5일내 배송
1270 - 1625	9.3 ± 0.5µm @ 1300nm	0.12	FC/APC	1	#25-969	KRW 256,700 수량 5+ KRW 230,600	3~5일내 배송
1270 - 1625	9.3 ± 0.5µm @ 1300nm	0.12	FC/APC	2	#25-970	KRW 294,400 수량 5+ KRW 265,400	3~5일내 배송
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/APC	1	#25-971	KRW 277,000 수량 5+ KRW 249,400	3~5일내 배송
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/APC	2	#25-972	KRW 317,600 수량 5+ KRW 285,700	3~5일내 배송
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/APC	1	#25-973	KRW 277,000 수량 5+ KRW 249,400	3~5일내 배송
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/APC	2	#25-974	KRW 317,600 수량 5+ KRW 285,700	3~5일내 배송
770 - 1100	5.3 ± 1.0µm @ 850nm	0.12	FC/APC	1	#25-975	KRW 274,100 수량 5+ KRW 246,500	3~5일내 배송
770 - 1100	5.3 ± 1.0µm @ 850nm	0.12	FC/APC	2	#25-976	KRW 281,300 수량 5+ KRW 253,800	3~5일내 배송
620 - 850	4.5 ± 0.5µm @ 630nm	0.12	FC/APC	1	#25-977	KRW 308,900 수량 5+ KRW 278,400	3~5일내 배송
620 - 850	4.5 ± 0.5µm @ 630nm	0.12	FC/APC	2	#25-978	KRW 340,800 수량 5+ KRW 307,400	3~5일내 배송

460 - 700	3.3 ± 0.5μm @ 515nm	0.12	FC/APC	1	#25-979	KRW 350,900 수량 5+ KRW 316,100	3~5일내 배송
460 - 700	3.3 ± 0.5μm @ 515nm	0.12	FC/APC	2	#25-980	KRW 393,000 수량 5+ KRW 353,800	3~5일내 배송
1440 - 1625	10.1 ± 0.4μm @ 1550nm	0.125	FC/PC to FC/APC	1	#25-981	KRW 272,600 수량 5+ KRW 245,100	3~5일내 배송
1270 - 1625	9.3 ± 0.5μm @ 1300nm	0.12	FC/PC to FC/APC	1	#25-982	KRW 279,900 수량 5+ KRW 252,300	3~5일내 배송
970 - 1550	6.6 ± 0.5μm @ 980nm	0.12	FC/PC to FC/APC	1	#25-983	KRW 288,600 수량 5+ KRW 259,600	3~5일내 배송
970 - 1550	6.6 ± 0.5μm @ 980nm	0.12	FC/PC to FC/APC	1	#25-984	KRW 288,600 수량 5+ KRW 259,600	3~5일내 배송
770 - 1100	5.3 ± 1.0μm @ 850nm	0.12	FC/PC to FC/APC	1	#25-985	KRW 269,700 수량 5+ KRW 242,200	3~5일내 배송
620 - 850	4.5 ± 0.5μm @ 630nm	0.12	FC/PC to FC/APC	1	#25-986	KRW 281,300 수량 5+ KRW 253,800	3~5일내 배송
460 - 700	3.3 ± 0.5μm @ 515nm	0.12	FC/PC to FC/APC	1	#25-987	KRW 345,100 수량 5+ KRW 310,300	3~5일내 배송



Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 양택하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)

전화번호: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com