

[All Products](#) / [Laser Optics](#) / [Laser Beamsplitters](#)
TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Beam Samplers


- 코팅되지 않은 첫 번째 표면은 프레넬 반사 제공
- 한쪽 표면에 Laser Damage Threshold가 높은 코팅 처리
- 10-5의 표면 품질도


공통 스펙
Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):	90	Parallelism (arcmin):	<3
Thickness (mm):	6.35 ±0.20		

Optical Properties

Angle of Incidence (°):	0 ±5		
Index of Refraction (n_d):	1.458	Substrate:	Fused Silica (Corning 7980)
Surface Flatness (P-V):	$\lambda/10$	Surface Quality:	10-5

제품자료



제품정보

Dia. (mm)	Coating	Coating Specification	DWL (nm)	Surface Flatness (P-V)	재고 번호	가격(부가세 별도)	구입하기
12.70	Laser V- Coat (266nm)	R _{abs} <0.25% @ 266nm	266	λ/10	#38-991	KRW 186,739 수량 6+ KRW 171,804	5-7일
12.70	Laser V- Coat (355nm)	R _{abs} <0.25% @ 355nm	355	λ/10	#39-001	KRW 186,739 수량 6+ KRW 171,804	5-7일
12.70	Laser V- Coat (532nm)	R _{abs} <0.25% @ 532nm	532	λ/10	#39-008	KRW 186,739 수량 6+ KRW 171,804	5-7일
12.70	Laser V- Coat (1064nm)	R _{abs} <0.25% @ 1064nm	1064	λ/10	#39-014	KRW 186,739 수량 6+ KRW 171,804	5-7일
19.10	Laser V- Coat (266nm)	R _{abs} <0.25% @ 266nm	266	λ/10	#38-992	KRW 216,609 수량 6+ KRW 201,674	5-7일
19.10	Laser V- Coat (355nm)	R _{abs} <0.25% @ 355nm	355	λ/10	#39-003	KRW 216,609 수량 6+ KRW 201,674	5-7일
19.10	Laser V- Coat (532nm)	R _{abs} <0.25% @ 532nm	532	λ/10	#39-009	KRW 216,609 수량 6+ KRW 201,674	5-7일
19.10	Laser V- Coat (1064nm)	R _{abs} <0.25% @ 1064nm	1064	λ/10	#39-015	KRW 216,609 수량 6+ KRW 201,674	5-7일
25.40	Laser V- Coat (266nm)	R _{abs} <0.25% @ 266nm	266	λ/10	#38-993	KRW 238,960 수량 6+ KRW 209,090	5-7일
25.40	Laser V- Coat (355nm)	R _{abs} <0.25% @ 355nm	355	λ/10	#39-004	KRW 238,960 수량 6+ KRW 209,090	5-7일
25.40	Laser V- Coat (532nm)	R _{abs} <0.25% @ 532nm	532	λ/10	#39-010	KRW 238,960 수량 6+ KRW 209,090	5-7일
25.40	Laser V- Coat (1064nm)	R _{abs} <0.25% @ 1064nm	1064	λ/10	#39-017	KRW 238,960 수량 6+ KRW 209,090	5-7일

38.10	Laser V-Coat (266nm)	$R_{\text{abs}} < 0.25\%$ @ 266nm	266	$\lambda/10$	#38-999	KRW 291,284 수량 6+ KRW 261,414	5-7일
38.10	Laser V-Coat (355nm)	$R_{\text{abs}} < 0.25\%$ @ 355nm	355	$\lambda/10$	#39-006	KRW 291,284 수량 6+ KRW 261,414	5-7일
38.10	Laser V-Coat (532nm)	$R_{\text{abs}} < 0.25\%$ @ 532nm	532	$\lambda/10$	#39-012	KRW 291,284 수량 6+ KRW 261,414	5-7일
38.10	Laser V-Coat (1064nm)	$R_{\text{abs}} < 0.25\%$ @ 1064nm	1064	$\lambda/10$	#39-020	KRW 291,284 수량 6+ KRW 261,414	5-7일



Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 양택하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)

전화번호: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com