


[All Products](#) / [Optics](#) / [Windows and Diffusers](#) / [Visible Windows](#)

SCHOTT Xensation® Chemically Strengthened Windows

[SCHOTT Optical Components](#) 상세 정보 보기



- 파손 및 표면 스크래치에 대한 높은 내성
- 마이크로플로트 제조 공정
- 정전식 터치 기술에 안성맞춤
- [TECHSPEC® Gorilla® Glass Windows](#) 및 [Dragontrail™ Chemically Strengthened Windows](#) 또한 이용 가능

공통 스펙

Physical & Mechanical Properties			
Bevel:	Protective as needed	Clear Aperture (%):	90
Thickness (mm):	1.10 Nominal	Edges:	Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm ²):	639	Poisson's Ratio:	0.215
Young's Modulus (GPa):	74		
Optical Properties			
Coating:	Uncoated		
Index of Refraction (n _d):	1.51	Substrate:	SCHOTT Xensation®
Surface Quality:	80-50	Wavelength Range (nm):	380 - 840
Material Properties			
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10 ⁻⁶ /°C):	8.8 (+20 to +300°C)	Density (g/cm ³):	2.48
Transformation Temperature (°C):	615		

제품자료

제품 정보

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	Thickness (mm)	Coating	재고 번호	가격 (부가세 별도)	구입하기
12.50	-	1.10	Uncoated	#17-260	KRW 28,600 수량 6+ KRW 22,500	3~5일 내 배송
25.00	-	1.10	Uncoated	#17-261	KRW 31,500 수량 6+ KRW 25,700	3~5일 내 배송
-	50.00 x 50.00	1.10	Uncoated	#17-262	KRW 48,200 수량 6+ KRW 38,400	3~5일 내 배송
-	100.00 x 100.00	1.10	Uncoated	#17-263	KRW 60,200 수량 6+ KRW 48,200	3~5일 내 배송



Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 양택하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)

전화번호: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com