


TECHSPEC® 2.0mm Diameter x 2.0mm Length, N-LASFN9 Half-Drum Lens

#46-528



Drum 렌즈는 설치 면을 제공한 유리 구 렌즈입니다. 지면 원주 D는 볼 렌즈와 같이 다루어 집니다. 광통신에서 광 투과에 적합합니다. 타입 B Drum 렌즈는 광섬유와 직접 연결 연장된 PCX 렌즈처럼 사용을 위해 폴리싱된 평면을 가지고 있습니다.

General

Type: Half-Drum Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):	2.00
Length (mm):	2.00
Length Tolerance (μm):	± 30
Radius Tolerance (μm):	+0/-1.5
Diameter Tolerance (μm):	+0/-50

Optical Properties

Substrate:	N-LASF9
Coating:	Uncoated
Wavelength Range (nm):	380 - 2500
Index of Refraction (n_d):	1.517
Radius R (mm):	1.25
Surface Quality:	40-20

ERROR: There are no stock numbers to display!

Edmund Optics, Inc. - 101 E Gloucester Pike, Barrington, NJ 08007 | 800-363-1992 | Compliance@edmundoptics.com

Close Window

ERROR: There are no stock numbers to display!

Edmund Optics, Inc. - 101 E Gloucester Pike, Barrington, NJ 08007 | 800-363-1992 | Compliance@edmundoptics.com

Close Window