

FOCAL LENGTH (EFL): -18 ±-0,18

BACK FOCAL LENGTH (BFL): -18,65

1 AR COATING: NIR I
R(AVG) ≤ 0,5% FROM 600-1050nm @ 0° AOI

LEFT SURFACE	MATERIAL	RIGHT SURFACE
R 18,939±0,019 CV	GLASS N-BK7 517/642	R 18,939±0,019 CV
Øe 11		Øe 11
3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm		3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm
4/ -		4/ 1,93'
5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)		5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)
6/ -		6/ -

PROTECTIVE CHAMFERS AS NEEDED

ROHS: COMPLIANT | SCALE: NONE | λ = 587,6nm

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY

FOR INFORMATION ONLY: DO NOT MANUFACTURE PARTS TO THIS DRAWING

INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH ISO 10110

FIRST ANGLE PROJECTION

ALL DIMS IN: mm

Edmund Optics®

TITLE: 12mm Dia, x -18mm FL, NIR I Coated, Double-Concave Lens

DWG NO: 49547

SHEET SIZE: A4

SHEET 1 OF 1